

Agitador vórtex Q220

Este equipo es un excelente auxiliar para mezclar de forma estandarizada las muestras líquidas contenidas en tubos de ensayo y de centrífuga.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Externas (L x A x A)
Q220	90~240 V	40 w	21 x 16 x 16 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Carcasa construida en plástico de alta resistencia;
- Patas tipo ventosa;
- Velocidad máxima 4.000 rpm;
- Desplazamiento excéntrico de 3 mm;
- Motor continuo y silencioso de bajo consumo;
- Acepta tubos de ensayo, tubos de centrifuga, cubetas y otros tipos de recipientes con diámetros variados;
- Fuente de alimentación con entrada 90 - 240 Vac y salida 12 Vdc;
- Cable de alimentación con doble aislamiento, conforme a la norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Operación de velocidad variable, controlado electrónicamente;
- Dos modos de funcionamiento seleccionables mediante botón:
- Funcionamiento continuo;
- Funcionamiento manual (presión sobre el receptáculo de tubos);
- Incluye manual de instrucciones y fuente de alimentación.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

